



FR22U2

Armoire, univers, IP55, classe de protection 2, 1850x550x400mm + 200 mm socle

Caractéristiques techniques

Fonctions

Protection contre les surtensions	Non
couvercle avec décharge de pression	Non

Modèle

Nombre de modules	288
-------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	690 V
------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	400 mm
Profondeur interne	400 mm
Hauteur produit installé	2050 mm
Largeur produit installé	550 mm
Largeur dans les unités de division	24
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Aspect de la surface	mat

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Configuration

Type d'armoire	Armoire au sol
----------------	----------------

Equipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-