



FR26V2

Armoire, univers, IP55, classe de protection 1, 1850x1550x400mm + 200 mm socle

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	2050 mm
Largeur	1550 mm
Profondeur	400 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Équipement

Nombre de travée de large	6
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	12
Nombre rangées	12

##### Installation, montage

Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition	Mat

##### Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

##### Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------