



FR61E

Armoire, univers, IP55, classe de protection 1, 950x300x275mm

#### Caractéristiques techniques

##### Fonctions

Protection contre les surtensions	Non
couverture avec décharge de pression	Non

##### Modèle

Nombre de modules	72
-------------------	----

##### Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

##### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	690 V
------------------	-------

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

##### Dimensions

Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	275 mm
Hauteur produit installé	950 mm
Largeur produit installé	300 mm
Largeur dans les unités de division	24
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm

##### Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

##### Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Aspect de la surface	mat

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

**Configuration**

---

Type d'armoire	Armoire murale
----------------	----------------

**Equipement**

---

Nombre rangées	6
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui

**Standards**

---

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-