



FR71E

Armoire,univers,IP55,classe de protection1,1100x300x275mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Montage mural

Fonctions

Protection contre les surtensions Non
couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 84

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 690 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 800 A

Dimensions

Profondeur produit installé 275 mm
Profondeur interne 275 mm
Hauteur produit installé 1100 mm
Largeur produit installé 300 mm
Largeur dans les unités de division 24
Epaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm
Nombre de serrure de la porte 1
Type de couvercle fermé (plein)
Battant de porte unique
type de couvercle porte
Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur gris clair
Couleur gris
Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair
Matière tôle d'acier
Aspect de la surface mat

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Equipement

Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-