



FR72E

Armoire,univers,IP55,classe de protection1,1100x550x275mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Montage mural

Fonctions

Protection contre les surtensions Non
 couvercle avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 168

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 690 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 800 A

Dimensions

Profondeur produit installé 275 mm
 Profondeur interne 275 mm
 Hauteur produit installé 1100 mm
 Largeur produit installé 550 mm
 Largeur dans les unités de division 24
 Epaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm
 Type de fermeture de la porte Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
 Nombre de serrure de la porte 1
 Type de couvercle fermé (plein)
 Battant de porte unique
 type de couvercle porte
 Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur gris clair
 Couleur gris
 Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair
 Matière tôle d'acier

Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Configuration	
Type d'armoire	Armoire murale
Équipement	
Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	Oui
Standards	
Homologations	EN 61439-1/-2
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-