



FR74E

Armoire,univers,IP55,classe de protection1,1100x1050x275mm

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation Montage mural

#### Fonctions

Protection contre les surtensions Non  
couverture avec décharge de pression Non

#### Modèle

Nombre de modules 336

#### Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

#### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 690 V

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 800 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé 275 mm  
Profondeur interne 275 mm  
Hauteur produit installé 1100 mm  
Largeur produit installé 1050 mm  
Largeur dans les unités de division 24  
Epaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm

#### Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm  
Type de fermeture de la porte Poignée escamotable pour demi-barillet DIN  
Nombre de serrure de la porte 1  
Type de couvercle fermé (plein)  
Battant de porte double, asymétrique  
type de couvercle porte  
Couvercle/porte transparent(e) Non

#### Matières

Couleur gris clair  
Couleur gris  
Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair  
Matière tôle d'acier

Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
<b>Installation, montage</b>	
Adapté à un usage extérieur	Non
<b>Configuration</b>	
Type d'armoire	Armoire murale
<b>Équipement</b>	
Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	4
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Extension possible	Oui
<b>Standards</b>	
Homologations	EN 61439-1/-2
Directive européenne WEEE	concerné
<b>Sécurité</b>	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-