



FR74S

Coffret univers IP55 Classe II 1100x1050x275

Caractéristiques techniques

Fonctions

Protection contre les surtensions	Non
couvercle avec décharge de pression	Non

Modèle

Nombre de modules	336
-------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	690 V
------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	275 mm
Hauteur produit installé	1100 mm
Largeur produit installé	1050 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	double, asymétrique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d'acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Équipement	
Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	4
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Extension possible	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Préservation de la fonction	-