



FT75E

armoire murale,univers,IP54,CLI,1100x1300x275mm,420 PLE

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non
-------------------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	420
-------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	275 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	275 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	1100 mm
--------------------------	---------

Largeur produit installé	1300 mm
--------------------------	---------

Largeur dans les unités de division	60
-------------------------------------	----

Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
--	------

Porte, couvercle

Forme de couvercle	fermé
--------------------	-------

Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
--------------------------------------	------

Nombre de serrure de la porte	1
-------------------------------	---

Type de couvercle	Avec découpe
-------------------	--------------

Battant de porte	unique
------------------	--------

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matières

Couleur	RAL 7035
---------	----------

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
-------------	-----------------------

Matière	acier
---------	-------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Equipement

Nombre rangées	7
----------------	---

Nombre de travée de large	5
---------------------------	---

Accessoirable	Non
---------------	-----

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10
--	----

Extension possible

Non

Standards

Classe de protection IEC-61140

I

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs
mécaniques

10

Classe de protection

classe I

Préservation de la fonction

-