



FWB33S

**Coffret FWB,univers,saillie, classell, IP44, porte pleine, 500x800x161mm,QC**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	12
---------------------------	----

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Équipement**

Nombre de rails	9
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	108
-------------------	-----

**Fonctions**

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

**Dimensions**

Hauteur	500 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	165 mm
Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	36

**Cache, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Connectivité**

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

**Matière**

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C