



FWB41D1

**Coffret FWB,univers, 4rang. 48mod. IP30 cl.II vide sans porte, 650x300x161mm**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Modèle**

Nombre de modules 48

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 125 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 165 mm

Hauteur produit installé 650 mm

Hauteur de montage 650 mm

Largeur produit installé 300 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Profondeur de montage du boîtier 161 mm

**Porte, couvercle**

Epaisseur de la matière du couvercle 2.5 mm

Cadenassable Non

Nombre de serrure de la porte 0

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte sans

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Equipement**

Nombre rangées 0

Nombre de travée de large 1

Nombre de rails	4
Accessoiable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non

#### **Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

#### **Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-