



FWB42T1S

Coffret FWB,univers, 96 modules,classell, IP30, sans porte, 650x550x140mm,QC

Caractéristiques techniques

Raccordement

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 8 |
|---------------------------|---|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
| Montage | En saillie |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

Équipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails | 8 |
| Nombre rangées | 4 |
| Nombre de travée de large | 2 |
| Avec fermeture | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |
| Borne de mise à la terre | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

Capacité

| | |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 96 |
|-------------------|----|

Fonctions

| | |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

Dimensions

| | |
|----------------------------|--------|
| Hauteur | 650 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Profondeur | 165 mm |
| Nombre d'unités de largeur | 24 |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Nombre de portes | 0 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |
| Type de poignée | Loquet rabattable |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Matière

| | |
|----------|-----------|
| Matière | Acier |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Sécurité

| | |
|-------------------------|-----------|
| Classe de protection | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |
| Indice de protection IP | IP30 |
