



FWB51D1

Coffret FWB,univers, 5rang. 60mod. IP30 cl.II vide sans porte, 800x300x161mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Modèle

Nombre de modules 60

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 125 A

Dimensions

Profondeur produit installé 165 mm

Hauteur produit installé 800 mm

Hauteur de montage 800 mm

Largeur produit installé 300 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Profondeur de montage du boîtier 161 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 2.5 mm

Cadenassable Non

Nombre de serrure de la porte 0

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte sans

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Equipement

Nombre rangées 0

Nombre de travée de large 1

Nombre de rails	5
Accessoiable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-