



FWK3E500600VERZ



## Goulotte protection contre le feu E30 FWK3E 50x60mm zingués

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur intérieure	50 mm
Hauteur de goulotte	88 mm
Longueur	1500 mm
Largeur intérieur	59 mm
Largeur de goulotte	100 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 11

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Groupe de matériau acier, gypse  
Type de traitement de surface zingué

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 2950 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes 0  
Nombre de cloisons clipsables 0  
Nombre d'agrafes par mètre 0

#### Standards

Organisme de contrôle Dortmund

#### Sécurité

certificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12  
classificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12  
Classe de résistance au feu E 30