




FWK3E500600VERZ



## Goulotte protection contre le feu E30 FWK3E 50x60mm zingués

### Caractéristiques techniques

#### Sécurité

Classe de résistance au feu	E30
-----------------------------	-----

#### Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	3
------------------------------------	---

#### Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	100 mm
Longueur	1500 mm
Hauteur intérieure	50 mm
Largeur intérieur	59 mm
Section intérieure	2950 - 2950 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	11
---	----

#### Matière

Matière	Plâtre, Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zinc

#### Équipement

Matière de la gaine	Acier
Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non