



FWK3E5021009016



Goulotte anti-feu E30 50x210mm L=1,5m blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu	E30
-----------------------------	-----

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	3
------------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	250 mm
Longueur	1500 mm
Hauteur intérieure	50 mm
Largeur intérieur	209 mm
Section intérieure	10450 - 10450 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	43
---	----

Matière

Matière	Plâtre, Acier
Traitement de surface	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Équipement

Matière de la gaine	Acier
Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non