



FWK3E502100VERZ



Goulotte protection contre le feu E30 FWK3E 50x210mm zingués

Caractéristiques techniques

Sécurité

| | |
|-----------------------------|-----|
| Classe de résistance au feu | E30 |
|-----------------------------|-----|

Architecture

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre de côtés résistants aux feu | 3 |
|------------------------------------|---|

Installation, montage

| | |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

Dimensions

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Longueur | 1500 mm |
| Hauteur intérieure | 50 mm |
| Largeur intérieur | 209 mm |
| Section intérieure | 10450 - 10450 mm ² |

Capacité

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 43 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

Matière

| | |
|-----------------------|---------------|
| Matière | Plâtre, Acier |
| Traitement de surface | Galvanisé |
| Couleur | Zinc |

Équipement

| | |
|-------------------------------|-------|
| Matière de la gaine | Acier |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0 |
| Peut être cloisonné | Oui |
| Nombre de cloisons clipsables | 0 |
| Avec film de protection | Non |