



FWK95021009016



Goulotte anti-feu E6/E300 50x210mm L=0,75m blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur intérieure	49 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	750 mm
Largeur intérieur	204 mm
Largeur de goulotte	300 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Espacement vertical des perforations	150 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 43

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Groupe de matériau acier, gypse
Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 9996 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes 0
Nombre de cloisons clipsables 0
Nombre d'agrafes par mètre 0

Standards

Organisme de contrôle Dortmund - Stuttgart

Sécurité

Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui
certificationnormfireproductsystem DIN 4102-12

