




FWK99926009016



Goulotte anti-feu E90/E30 100x260mm L=0,5m blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur intérieure	103 mm
Hauteur de goulotte	196 mm
Longueur	500 mm
Largeur intérieure	254 mm
Largeur de goulotte	350 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Espacement vertical des perforations	200 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 107

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Groupe de matériau acier, gypse
Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 26162 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes 0
Nombre de cloisons clipsables 0
Nombre d'agrafes par mètre 0

Standards

Organisme de contrôle Dortmund - Stuttgart

Sécurité

Conformité REACH Non
Conforme à la directive RoHS Oui
certificationnormfireproductsystem DIN 4102-12

