




FWK9992600VERZ



## Goulotte zinguée résistante au feu L. 500mm

### Caractéristiques techniques

#### Sécurité

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Classe de résistance au feu | E30, E90 |
|-----------------------------|----------|

#### Architecture

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nombre de côtés résistants aux feu | 3 |
|------------------------------------|---|

#### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

#### Dimensions

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Hauteur            | 196 mm                        |
| Largeur            | 350 mm                        |
| Longueur           | 500 mm                        |
| Hauteur intérieure | 103 mm                        |
| Largeur intérieur  | 254 mm                        |
| Section intérieure | 26162 - 26162 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|   |     |
|---|-----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 107 |
|---|-----|

#### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Matière               | Plâtre, Acier |
| Traitement de surface | Galvanisé     |
| Couleur               | Zinc          |

#### Équipement

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Matière de la gaine           | Acier |
| Nombre d'agrafes par mètre    | 0     |
| Peut être cloisonné           | Oui   |
| Nombre de cloisons clipsables | 0     |
| Avec film de protection       | Non   |