



FWKP10015009016



Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x150 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur intérieure	95 mm
Hauteur de goulotte	100 mm
Longueur	2000 mm
Largeur intérieur	145 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Espacement horizontal des perforations	250 mm
Espacement vertical des perforations	100 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 60

Matières

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 13775 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards

Organisme de contrôle Dortmund

Sécurité

certificationnormfireprotductsystem	EN 1366-5
classificationnormfireprotductsystem	EN 13501-2
Classe de résistance au feu	EI 60 - EI 90