



FWKP1001500VERZ



Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x150 galvanisée

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

| | |
|--|---------|
| Hauteur intérieure | 95 mm |
| Hauteur de goulotte | 100 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur intérieur | 145 mm |
| Largeur de goulotte | 150 mm |
| Espacement horizontal des perforations | 250 mm |
| Espacement vertical des perforations | 100 mm |

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 60

Matières

Type de traitement de surface zingué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 13775 mm²

Équipement

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de cloisons fixes | 0 |
| Nombre de cloisons clipsables | 1 |
| Nombre de compartiments | 1 |
| Nombre d'agrafes par mètre | 2 |

Standards

Organisme de contrôle Dortmund

Sécurité

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| certificationnormfireprotductsystem | EN 1366-5 |
| classificationnormfireprotductsystem | EN 13501-2 |
| Classe de résistance au feu | EI 60 - EI 90 |