

Angle extérieur FWK-Plus 100x150 galvanisé

Caractéristiques techniques



FWKP1001503VERZ



Architecture

Mode de fixation en saillie

Dimensions

Hauteur intérieure	95 mm
Hauteur de goulotte	100 mm
Longueur	2000 mm
Largeur intérieure	145 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Mesure a	200 mm

Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d'acier
Type de traitement de surface	zingué

Caractéristiques mécaniques

Angle fixe 90 °

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 13775 mm²

Standards

Homologations VDE

Sécurité

Conformité REACH	Non
Sans halogène	Oui
certificationnormfireprotductsystem	EN 1366-5
classificationnormfireprotductsystem	EN 13501-2
Classe de résistance au feu	EI 60 - EI 90