



FWKP1001504VERZ



## Angle intérieur FWK-Plus 100x150 galvanisé

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation en saillie

#### Dimensions

Hauteur intérieure 95 mm

Hauteur de goulotte 100 mm

Longueur 2000 mm

Largeur intérieure 145 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Mesure a 200 mm

#### Matières

Type de traitement de surface zingué

#### Caractéristiques mécaniques

Angle fixe 90 °

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 13775 mm<sup>2</sup>

#### Sécurité

certificationnormfireprotductsystem EN 1366-5

classificationnormfireprotductsystem EN 13501-2

Classe de résistance au feu EI 60 - EI 90