



FWKP10015089016



Té FWK-Plus 100x150 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Dimensions

Hauteur intérieure 95 mm

Hauteur de goulotte 100 mm

Longueur 2000 mm

Largeur intérieur 145 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Mesure a 250 mm

Mesure b 350 mm

Matières

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 13775 mm²

Sécurité

certificationnormfireproductsystem EN 1366-5

classificationnormfireproductsystem EN 13501-2

Classe de résistance au feu EI 60 - EI 90