



FWKP1001508VERZ



Té FWK-Plus 100x150 galvanisé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Dimensions

Hauteur intérieure 95 mm

Hauteur de goulotte 100 mm

Longueur 2000 mm

Largeur intérieur 145 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Mesure a 250 mm

Mesure b 350 mm

Matières

Type de traitement de surface zingué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 13775 mm²

Sécurité

certificationnormfireprotductsystem EN 1366-5

classificationnormfireprotductsystem EN 13501-2

Classe de résistance au feu EI 60 - EI 90