



FWKP1002503VERZ



### Angle extérieur FWK-Plus 100x250 galvanisé

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Mode de fixation en saillie

##### Dimensions

Hauteur intérieure 95 mm

Hauteur de goulotte 100 mm

Longueur 2000 mm

Largeur intérieure 245 mm

Largeur de goulotte 250 mm

Mesure a 200 mm

##### Matières

Type de traitement de surface zingué

##### Caractéristiques mécaniques

Angle fixe 90 °

##### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

##### Câble

Section intérieure / utile 23275 mm<sup>2</sup>

##### Sécurité

certificationnormfireprotductsystem EN 1366-5

classificationnormfireprotductsystem EN 13501-2

Classe de résistance au feu EI 60 - EI 90