



FWKP10025059016



Angle plat FWK-Plus 100x250 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Dimensions

Hauteur intérieure 95 mm

Hauteur de goulotte 100 mm

Longueur 2000 mm

Largeur intérieure 245 mm

Largeur de goulotte 250 mm

Mesure a 350 mm

Matières

Type de traitement de surface laqué

Caractéristiques mécaniques

Angle fixe 90 °

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 23275 mm²

Sécurité

certificationnormfireprotductsystem EN 1366-5

classificationnormfireprotductsystem EN 13501-2

Classe de résistance au feu EI 60 - EI 90