



FWKP1002508VERZ



## Té FWK-Plus 100x250 galvanisé

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation en saillie

#### Dimensions

Hauteur intérieure 95 mm

Hauteur de goulotte 100 mm

Longueur 2000 mm

Largeur intérieur 245 mm

Largeur de goulotte 250 mm

Mesure a 350 mm

Mesure b 450 mm

#### Matières

Type de traitement de surface zingué

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 23275 mm<sup>2</sup>

#### Sécurité

certificationnormfireproductsystem EN 1366-5

classificationnormfireproductsystem EN 13501-2

Classe de résistance au feu EI 60 - EI 90