



FWKP600608VERZ



Té FWK-Plus 60x60 galvanisé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Dimensions

Hauteur intérieure 55 mm

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 260 mm

Largeur intérieure 55 mm

Largeur de goulotte 60 mm

Mesure a 160 mm

Mesure b 260 mm

Matières

Type de traitement de surface zingué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 3025 mm²

Sécurité

certificationnormfireproductsystem EN 1366-5

classificationnormfireproductsystem EN 13501-2

Classe de résistance au feu EI 60 - EI 120