



FWKP6010009016



## Goulotte anti-feu FWK-Plus 60x100 blanc paloma

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation en saillie

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur intérieure	55 mm
Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur intérieur	95 mm
Largeur de goulotte	100 mm
Espacement horizontal des perforations	250 mm
Espacement vertical des perforations	50 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 20

#### Matières

Type de traitement de surface laqué

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 5225 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2

#### Standards

Organisme de contrôle Dortmund

#### Sécurité

certificationnormfireprotductsystem	EN 1366-5
classificationnormfireprotductsystem	EN 13501-2
Classe de résistance au feu	EI 60 - EI 120