



FWKP6010049016



### Angle intérieur FWK-Plus 60x100 blanc paloma

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Mode de fixation en saillie

##### Dimensions

Hauteur intérieure 55 mm

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur intérieure 95 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Mesure a 160 mm

##### Matières

Type de traitement de surface laqué

##### Caractéristiques mécaniques

Angle fixe 90 °

##### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

##### Câble

Section intérieure / utile 5225 mm<sup>2</sup>

##### Sécurité

certificationnormfireprotductsystem EN 1366-5

classificationnormfireprotductsystem EN 13501-2

Classe de résistance au feu EI 60 - EI 120