



FWKP6010059016



## Angle plat FWK-Plus 60x100 blanc paloma

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation en saillie

#### Dimensions

Hauteur intérieure	55 mm
Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur intérieure	95 mm
Largeur de goulotte	100 mm
Mesure a	200 mm

#### Matières

Couleur	blanc signalisation
Matière	tôle d'acier
Type de traitement de surface	laqué

#### Caractéristiques mécaniques

Angle fixe 90 °

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 5225 mm<sup>2</sup>

#### Standards

Homologations VDE

#### Sécurité

Conformité REACH	Non
Sans halogène	Oui
certificationnormfireprotductsystem	EN 1366-5
classificationnormfireprotductsystem	EN 13501-2
Classe de résistance au feu	EI 60 - EI 120