



FWKP601006VERZ



## Embout FWK-Plus 60x100 galvanisé

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation en saillie

#### Dimensions

Hauteur intérieure 55 mm

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur intérieure 95 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Mesure a 40 mm

#### Matières

Type de traitement de surface zingué

#### Câble

Section intérieure / utile 5225 mm<sup>2</sup>

#### Sécurité

certificationnormfireproductsystem EN 1366-5

classificationnormfireproductsystem EN 13501-2

Classe de résistance au feu EI 60 - EI 120