



FWKP6015009016



Goulotte anti-feu FWK-Plus 60x150 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur intérieure 55 mm

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur intérieur 145 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Espacement horizontal des perforations 250 mm

Espacement vertical des perforations 100 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 30

Matières

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 7975 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Organisme de contrôle FMPA;VDE

Sécurité

certificationnormfireprotductsystem EN 1366-5

classificationnormfireprotductsystem EN 13501-2

Classe de résistance au feu EI 60 - EI 120