



FWKP601508VERZ



Té FWK-Plus 60x150 galvanisé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Dimensions

Hauteur intérieure 55 mm

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur intérieur 145 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Mesure a 250 mm

Mesure b 350 mm

Matières

Type de traitement de surface zingué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 7975 mm²

Sécurité

certificationnormfireproductsystem EN 1366-5

classificationnormfireproductsystem EN 13501-2

Classe de résistance au feu EI 60 - EI 120