



FWU31S1

**Coffret FW encastré 3 rangées 36 modules, IP30, classell, niche 507x315x115mm**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	2
---------------------------	---

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré, Cloison creuse

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Équipement**

Nombre de rails	3
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	36
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	553 mm
Largeur	353 mm
Profondeur	125 mm
Hauteur d'encastrement	502 mm
Largeur de montage	310 mm
Profondeur de montage	112 mm
Nombre d'unités de largeur	12

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
Type de poignée	Loquet
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matière**

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure