



Coffret FW encastré 3 rangées 72 modules, IP30, classell, niche 507x565x115mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 4

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage Encastré, Cloison creuse

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Équipement

Nombre de rails 6

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large 2

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 72

Dimensions

Hauteur 553 mm

Largeur 603 mm

Profondeur 125 mm

Hauteur d'encastrement 502 mm

Largeur de montage 560 mm

Profondeur de montage 112 mm

Nombre d'unités de largeur 24

Cache, porte

Nombre de portes 1

Type de poignée Loquet

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Acier

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

FWU32S1

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure