



FWU33L

Coffret à encastrer 3x3r, vide ss cadre ni porte, classell, niche 507x815x115mm

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules	108
-------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	112 mm
Profondeur niche murale	115 mm
Profondeur produit installé	113 mm
Hauteur produit installé	553 mm
Hauteur de montage	553 mm
Largeur produit installé	853 mm
Largeur dans les unités de division	36
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm
Hauteur d'encastrement	502 mm
Largeur de montage	810 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle	Avec découpe
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	sans
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	6
---------------------------	---

Équipement

Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	3
Nombre de rails	0
Accessoirisable	Oui

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Extension possible	Non
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non