



FWU33S1

Coffret FW encastré 3 rangées 96 modules, IP30, classell, niche 507x815x115mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 6 |
|---------------------------|---|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
| Montage | Encastré, Cloison creuse |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

Équipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails | 9 |
| Nombre rangées | 3 |
| Nombre de travée de large | 3 |
| Avec fermeture | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |
| Borne de mise à la terre | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

Capacité

| | |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 108 |
|-------------------|-----|

Dimensions

| | |
|----------------------------|--------|
| Hauteur | 553 mm |
| Largeur | 853 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Hauteur d'encastrement | 502 mm |
| Largeur de montage | 810 mm |
| Profondeur de montage | 112 mm |
| Nombre d'unités de largeur | 36 |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|--------|
| Nombre de portes | 2 |
| Type de poignée | Loquet |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Matière

| | |
|----------|-----------|
| Matière | Acier |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Sécurité

| | |
|-------------------------|--------------|
| Classe de protection | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK09 |
| Indice de protection IP | IP30 |
| Type de verrouillage | Sans serrure |