



FWU41L

Coffret à encastrer 1x4r, vide ss cadre ni porte, classell, niche 657x315x115mm

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules 48

Intensité du courant

Courant assigné nominal 125 A

Dimensions

Profondeur de montage 112 mm

Profondeur niche murale 115 mm

Profondeur produit installé 113 mm

Hauteur produit installé 703 mm

Hauteur de montage 703 mm

Largeur produit installé 353 mm

Largeur dans les unités de division 12

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Hauteur d'encastrement 652 mm

Largeur de montage 310 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle Avec découpe

Verrouillage de la porte sans

Battant de porte sans

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Connexion

Nombre d'entrée de câbles 2

Équipement

Nombre rangées 4

Nombre de travée de large 1

Nombre de rails 0

Accessoires Oui

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Non
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non