



FWU41S1

Coffret FW encastré 4 rangées 48 modules, IP30, classell, niche 657x315x115mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	2
---------------------------	---

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré, Cloison creuse

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	4
Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	48
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	703 mm
Largeur	353 mm
Profondeur	125 mm
Hauteur d'encastrement	652 mm
Largeur de montage	310 mm
Profondeur de montage	112 mm
Nombre d'unités de largeur	12

Cache, porte

Nombre de portes	1
Type de poignée	Loquet
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure