



FZ002R

**Porte, univers, pour FR02\*armoires, IP55, 1550x550mm**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Position prévue pour la porte	à droite
Mode de fixation	en saillie

**Dimensions**

Profondeur produit installé	25 mm
Profondeur interne	25 mm
Hauteur produit installé	1500 mm
Largeur produit installé	500 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matières**

Couleur	gris clair
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Aspect de la surface	mat

**Équipement**

Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------