



FZ006NM2

Porte, univers, droite, multimédia pleine RAL9010, p. coffret IP44 650x550mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	619 mm
Largeur	519 mm
Profondeur	12 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte partielle
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Métal, Plastique
Traitement de surface	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Équipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone