



FZ007NV



Porte, univers, gauche, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 650x800mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte à gauche

Dimensions

Profondeur produit installé 12 mm

Hauteur produit installé 619 mm

Largeur produit installé 248 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Loquet rabattable et avec crémone

Nombre de serrure de la porte 0

Type de portes pour les armoires électriques porte partielle

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Équipement

Nombre de travée de large 1

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP3X