



FZ007NV



Porte, univers, gauche, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 650x800mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	619 mm
Largeur	248 mm
Profondeur	12 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte partielle
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

Equipement

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP3X
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone