



FZ010NM

**Porte, univers, droite, multimédia rainurée, RAL 9010, pour coffret IP3X 800x550mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 769 mm |
| Largeur    | 519 mm |
| Profondeur | 12 mm  |

**Cache, porte**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non               |
| Nombre de portes               | 1                 |
| Type de porte                  | Porte partielle   |
| Type de poignée                | Loquet rabattable |
| Nombre de serrure de la porte  | 0                 |

**Matière**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Code RAL              | 9010             |
| Couleur               | Blanc pur        |
| Matière               | Métal, Plastique |
| Traitement de surface | Thermolaquage    |

**Architecture**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Droite |
|----------------------|--------|

**Équipement**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
| Nombre rangées            | 5 |

**Sécurité**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Indice de protection IP | IP3X                              |
| Type de verrouillage    | Loquet rabattable et avec crémone |