



FZ011R

Porte, univers, pour FR11*armoires, IP55, 1700x300mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

Dimensions

Hauteur 1650 mm

Largeur 250 mm

Profondeur 25 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Nombre de portes 1

Type de porte Butée de porte

Type de poignée Poignée escamotable

Nombre de serrure de la porte 1

Matière

Code RAL 7035

Couleur Gris clair

Matière Acier

Traitement de surface Thermolaquage

Architecture

Position de la porte Droite

Équipement

Nombre de travée de large 1

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Type de verrouillage Sans serrure

Connectivité

Type de montage Avec charnières

Capacité

Nombre de modules 0

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non