



FZ015R

Porte, univers, pour FR15* armoires, IP55, 1700 x 1300 mm

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Position prévue pour la porte | à gauche ; à droite |
| Mode de fixation | en saillie |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|---------|
| Profondeur produit installé | 25 mm |
| Profondeur interne | 25 mm |
| Hauteur produit installé | 1650 mm |
| Largeur produit installé | 1250 mm |

Porte, couvercle

| | |
|--|--|
| Type de fermeture de la porte | Poignée escamotable pour demi-barillet DIN |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Type de portes pour les armoires électriques | porte butée |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Matières

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Couleur | gris clair |
| Couleur | gris |
| Couleur RAL | RAL 7035 - Gris clair |
| Aspect de la surface | mat |

Équipement

| | |
|----------------|---|
| Nombre de clés | 1 |
|----------------|---|

Standards

| | |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|