



FZ025R

Porte, univers, pour FR25* armoires, IP55, 1850 x 1300 mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte	à gauche ; à droite
Mode de fixation	en saillie

Dimensions

Profondeur produit installé	25 mm
Profondeur interne	25 mm
Hauteur produit installé	1800 mm
Largeur produit installé	1250 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Aspect de la surface	mat

Équipement

Nombre de clés	1
----------------	---

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------