



FZ051R

Porte, univers, pour FR51* armoires, IP55, 800x300 mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte	à droite
Mode de fixation	en saillie

Dimensions

Profondeur produit installé	25 mm
Profondeur interne	25 mm
Hauteur produit installé	750 mm
Largeur produit installé	250 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d'acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Équipement

Nombre de clés	1
----------------	---

Standards

Homologations	EN 61439-1/-2
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Indice de protection IP	IP55
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui